

NF EN 1097-8

EN 1341

EN 1342

EN 1343

**Pour la préparation, en laboratoire, des éprouvettes à soumettre au pendule de frottement pour la mesure du Coefficient de Polissage Accéléré (CPA)**

- Roue porte-échantillons pour 14 échantillons
- Vitesse de rotation : 320 tr/min ( $\pm 5$  tr/min)
- Alimentations en abrasif fin et grossier à débit réglable (écoulement par gravité, entraînement par l'eau).
- Deux systèmes d'alimentation distincts, séparés de la machine pour limiter les vibrations.
- Roue à bandage caoutchouc, spécifique à chaque type d'abrasif, chargée par un système de bras de levier, simulant le trafic
- Panneau de protection des opérateurs autour de la roue porte échantillon
- Montée sur patins anti-vibrations
- Livrée avec 4 moules, 2 plaques de confection des échantillons, une roue à bandage caoutchouc pour chaque type d'abrasif (fin et grossier), outils
- *En option : abrasifs (fin et grossier) et moules complémentaires*

230 V - 50 Hz - 750 W - 1 Ph

175 kg

820 x 820 x 1 800 mm

**Vitesse de rotation :  
320 tr/min ( $\pm 5$  tr/min)**

**Roue porte-échantillons  
pour 14 échantillons**

| Accessoires complémentaires                 | Réf.        |
|---------------------------------------------|-------------|
| Abrasif grossier pour CPA (25 kg)           | 25.0605.701 |
| Abrasif fin pour CPA (5 kg)                 | 25.0605.702 |
| Matériau de référence Criggin stone (25 kg) | 25.0605.706 |
| Matériau de référence Control stone (25 kg) | 25.0605.707 |



**Polissage accéléré**