

NF EN 13036-4

NF EN 1338

NF EN 1097-8

Mesure la rugosité d'une surface ou du Coefficient de Polissage Accéléré (CPA)

Une pendule, libérée sans vitesse initiale, percute la surface via un patin en caoutchouc. L'énergie absorbée, proportionnelle à la rugosité, augmente avec celle-ci.

- Pendule tournant sur un axe à frottements réglables, avec son aiguille entraînée
- Une double échelle intégrée pour les mesures de rugosité de surface et de CPA
- Conçu en majorité en aluminium
- Bras léger à faible friction avec pointeur
- Conçu pour les tests en laboratoire et in-situ
- Échelle «F» intégrée pour une utilisation avec petit curseur réglé pour une longueur de glissière de 76 mm (essai PSV)
- Livrée dans sa caisse de transport avec :
 - Un support trépieds
 - Un jeu d'outils
 - Un certificat d'étalonnage
 - Un manuel d'utilisation
- L'appareil doit être vérifié et étalonné tous les ans

 34 kg

 800 x 400 x 800 mm

Pendule haut de gamme



BASE PORTE-ÉPROUVETTE POUR CPA

Réf. 25.0650.703

- Maintien la stabilité des échantillons
- Positionnement précis

Caisse de transport complète



Accessoires complémentaires	Réf.
Grand patin pour rugosité	25.0650.701
Petit patin pour CPA	25.0650.702
Base porte-échantillon pour CPA	25.0650.703
Matériau de référence	25.0650.705

Polissage accéléré